



郑州长城科工贸有限公司
——专业 匠心 智造——



旋转蒸发仪 **R-20100Ex**

液晶显示 电动升降 RS485通讯 PTFE密封

电机、加热器、电气控制箱为隔爆型，防爆标志 **Ex db IIB T4 Gb**



3.3 硼硅玻璃
耐冷热、高透明

100L 旋转瓶
大容量

可定制
不锈钢材质

根据用户的实际应用和工艺需求，进行定制

*产品图为效果图，请以实物为准

▶ 技术参数

型号	R-20100Ex
浴槽温度调节范围(°C)	常温+5~80
名义调节精度(°C)	±1.5
转速范围(rpm)	20~80
转速调节方式	无级调速
系统密封泄漏量	≤4kPa/h
加热器额定功率(kW)	12
旋转电机功率(W)	400
整机功率(kW)	12.8
转速显示方式	液晶显示
温度显示方式	液晶显示
升降形式	电动
升降行程(mm)	0~170
冷凝器形式	主冷+副冷、高效三回流冷凝器
冷凝面积(m ²)	主冷:2.1
	副冷:0.5
旋转瓶规格	100L, 法兰口φ180mm
收集瓶容积(L)	50
浴槽材质	06Cr19Ni10
真空密封组件材质	聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封
放料阀(阀芯)材质	聚四氟乙烯
保护功能	过电流、接地故障、超温及液位
通讯功能	RS485接口, 标准MODBUS RTU通讯协议
最佳使用环境温度(°C)	5~35
工作环境相对湿度范围(%)	≤70
电源	3~, 380V, 50Hz
外形尺寸(mm)	1650W×950D×2550H
净重(kg)	365



生物医药

药品料液的分离提纯
浓缩干燥等



高校实验室

常用于溶剂的分离、合成物
的浓缩干燥、水的蒸馏等



石油化工

溶剂回收利用, 高沸点物质
的减压蒸馏等



化妆品

精油提取, 低温分离,
减压条件下的乳化等

全国销售服务热线:400-0888-126(转1)

国际贸易销售服务热线:400-0888-126(转2)

全国售后服务热线:400-0888-126(转3)

企业邮箱:zzcc_sc@zzgwsit.cn

地址:河南省郑州市上街区科学大道1119号

北京办事处电话:010-58871699

上海办事处电话:021-50275648/50275649

郑州办事处电话:0371-67890090/67890030

西安办事处电话:029-87450363

成都办事处电话:028-86045852

